


**DCMT 11T302, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Artikelklass	22D

Beskrivning

DCMT 11T302 HBT020 Sort: HBT020

spån-brytare: PF

Skärdjup a_p : 0,4 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PF
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Sort	HBT020
Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning