

**CCMT 060202, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Artikelklass	22D

Beskrivning

CCMT 060202 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MF
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Primäranvändning	MF
Sort	HBT130
Skärförhållande	snitt intermittent

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Beläggning	TiCN
spån-brytare	MF
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning