

**DCMT 11T302, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DCMT 11T302 HBT130 Sort: HBT130

spån-brytare: MF

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	2
Hörnradi	0,2 mm
Primäranvändning	MF
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Beläggning	TiCN
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Sort	HBT130
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
spån-brytare	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning