

Garant**HM-fullradiefräs, obelagd, Ø f8 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	207026 12
GTIN	4045197596482
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med extra **polering** i spånutrymmena för **enastående spånavgång** i långspånande aluminiummaterial.

Längder liknande **DIN 6527**.

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	11,4 mm
Skär-Ø D_c	12 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	38 mm
Tandantal Z	2
Matning f_z för kopierfräsning i kortspånande aluminium	0,08 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	73 mm
Skärlängd L_c	16 mm
Spiralvinkel	45 grad
radie R	6 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Typ	W
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,03×D vid kopierfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	230 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	180 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	140 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB