

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 46
Hävarm	259015 15
Skaftmått	16 mm
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	12 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	85 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 1620X12
Hävarmsskruv	259018 15

Fjäder	259046 4
Passande vändskär	SN.. 1204..
Huvudängd L ₁	35 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare