

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251910 16/06
GTIN	4062406733865
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
Hävarm	259015 16
Underläggsplatta	259031 47
Funktionsbredd L ₄	20 mm
totallängd L	80 mm
ISO-kod hållare	PWLN/R/L 1616F06
Hävarmsskruv	259018 16
Serie	Master Eco
Skaftmått	16 mm

Huvudängd L ₁	30 mm
Fjäder	259046 5
Passande vändskär	WN.. 0604..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare