

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251910 16/08
GTIN	4062406733872
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PWLNR/L 1620F08
Skaftmått	16 mm
totallängd L	80 mm
Hävarm	259015 15
Underläggsplatta	259031 48
Vändskärsstorlek	8 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	30 mm

Hävarmsskruv	259018 15
Serie	Master Eco
Fjäder	259046 4
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare