


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Hävarm	259015 15
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Underläggsplatta	259031 48
Fjäder	259046 4
Huvudängd L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
totallängd L	80 mm
Hävarmsskruv	259018 15

Passande vändskär	WN.. 0804..
ISO-kod hållare	PWLNR/L 1620F08
Skaftmått	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare