

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251404 20/16
GTIN	4062406734183
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Spännjärn	259038 20
Underläggsplatta	259033 9
Skaftmått	20 mm
ISO-kod hållare	MTJNR/L 2020X16
Serie	Master Eco
Passande vändskär	TN.. 1604..
Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
totallängd L	95 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm

Huvudängd L ₁	35 mm
Stift	259049 8
Vändskärsstorlek	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	QuickTurn skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500