

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Stift	259049 7
Serie	Master Eco
Underläggsplatta	259033 6
Spännjärn	259038 18
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
Passande vändskär	WN.. 0804..
Skaftmått	20 mm

Vändskärsstorlek	8 mm
ISO-kod hållare	MWLNRL 2020X08
totallängd L	95 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare