

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
Underläggsplatta	259033 6
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Stift	259049 7
Vändskärsstorlek	8 mm
Serie	Master Eco
Huvudängd L ₁	35 mm
ISO-kod hållare	MWLNR/L 2525X08

totallängd L	105 mm
Spännjärn	259038 18
Passande vändskär	WN.. 0804..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	QuickTurn skärhållare