


**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Stift	259049 7
totallängd L	95 mm
Underläggsplatta	259033 6
Passande vändskär	WN.. 0804..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Spännjärn	259038 18
Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
Serie	Master Eco
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm

ISO-kod hållare	MWLN/L 2020X08
Vändskärsstorlek	8 mm
Skaftmått	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare