



## Snabbväxlings-stålhållarhuvud, Typ: E



### Beställningsdata

Ordernummer	318000 E
GTIN	2050002064584
Artikelklass	36A

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Placera huvudet med den planslipade ytan på tvärsleden i ett horisontellt läge och spänn fast. För detta måste centerplattans hål ha svarvats ur i förväg. Inriktningen sker lämpligen med fastspänd borrarstånghållare och borrarstång, inriktade rätvinkligt till planskivan. Ställ sedan visaren på nollmärket på täckskivan och dra åt T-spårskruven ordentligt. För exakta svarvarbeten eller grovslipning är det fördelaktigt att säkra huvudet med 2 styripinnar. Nödvändiga hål finns redan.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 excenterspak för nr 318000, 1 spännyckel för nr 318100; 318200.

### Teknisk beskrivning

maximal framdrivande effekt på svarven	5 kW
höjd	66 mm
Håldiameter i huvudet	20 mm
maximalt utförande U	69 mm
Typ	E
Håldiameter i centerplattan	10 mm
maximal slidbredd SB	120 mm

Bredd	137 mm
maximal svarvstålshöjd h	25 mm
Produktslag	Stålhållare

---

## Tillbehör

Snabbväxlings-borrstånghållare Typ E	318200 E
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ E25/100	318100 E25/100
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ E20/100	318100 E20/100