

Garant**CNMG 120404, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120404 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,2 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 2 mm/v
Sort	HB7415-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,2 - 2 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

spån-brytare	TIS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	S
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning