

**Garant****CNMG 120408, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Primäranvändning	S
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 110 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	TIS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2 mm
Matning $f$	0,1 - 2 mm/v
Skärmaterial	HM
Sort	HB7415-1

Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning