

Garant**CNMG 120408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7415-1
Primäranvändning	S
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	4
spån-brytare	TIM
Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
Skärmaterial	HM

Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
ISO-kod vändskär	CNNG 120408
Produktslag	Vändskär för svarvning