

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Skärmaterial	HM
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7415-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	TIM
Produktslag	Vändskär för svarvning