


Garant**SNMG 120404, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7415-1
Skärdjup a_p	0,2 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Primäranvändning	S
Antal byten/skär	8
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärmaterial	HM
spån-brytare	TIS

Tilldelning huggning/skrubb

Grovbearbetning till finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning