

**Garant****TNMG 160404, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 2 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 110 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7415-1
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	TIS
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning