

## Garant

**Hållare, cylindrisk, utan invändig kylning, weldon-skaft, för skärhuvuddiameter D: 16mm**



### Beställningsdata

Ordernummer	210555 16
GTIN	4045197522658
Artikelklass	21Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

**Systemrundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$**  genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

#### OBS!:

**Maximalt fräsdjup** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd $L_1$	40 mm
Utvändig diameter $d_1$	15,8 mm
för skärhuvuddiameter D	16 mm
rekommenderat åtdragningmoment	15 Nm
totallängd L	100 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
fäste	weldon-skaft
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

