

Garant**TNMG 160408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Artikelklass	21G

Beskrivning

TN.G 160408 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	TIM
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min

Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Tolerans	M
Sort	HB7415-1
Primäranvändning	S
Produktslag	Vändskär för svarvning