


Garant**WNMG 060408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 060408 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	6
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	TIM
Sort	HB7415-1
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	S
Produktslag	Vändskär för svarvning