

**Garant****WNMG 060404, Sort: HB7415-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WNMG 060404 HB7415-1 Sort: HB7415-1  
spån-brytare: TIS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 110 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2 mm
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Sort	HB7415-1

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 110 m/min
Antal byten/skär	6
spån-brytare	TIS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Produktslag	Vändskär för svarvning