

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	S
spån-brytare	TIM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt

Sort	HB7415-1
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning