


Garant**CC.T 060204, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	TIS
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	S
Sort	HB7415-1
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning