

Garant**DC.T 070202, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Artikelklass	21G

Beskrivning

DCMT 070202 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Sort	HB7415-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Antal byten/skär	2
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	S
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
spån-brytare	TIS
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Produktslag	Vändskär för svarvning