

Garant**DC.T 070204, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 070204 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7415-1
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
spån-brytare	TIS
Tolerans	M

Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Primäranvändning	S
Antal byten/skär	2
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning