

Garant**VC.T 110302, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Sort	HB7415-1
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
ISO-kod vändskär	VCMT 110302
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	S

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	TIS
Produktslag	Vändskär för svarvning