

Garant**VC.T 160408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,05 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Sort	HB7415-1
ISO-kod vändskär	VCMT 160408

Skärmaterial	HM
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	TIS
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning