


Garant**TNMG 160404, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	400 - 700 m/min
Primäranvändning	N
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Sort	HU7305-1
Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,4 mm

spån-brytare	AM1
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning