

**Garant****DNMG 150608, Sort: HU7305-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150608 HU7305-1 Sort: HU7305-1  
spån-brytare: AM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 400 - 700 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	400 - 700 m/min
Sort	HU7305-1
Hörnradi	0,8 mm
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	AM1

Skärdjup $a_p$	0,2 - 5 mm
Beläggning	obelagd
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Primäranvändning	N
Matning $f$	0,05 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning