


**Garant****WNMG 060404, Sort: HU7305-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Sort	HU7305-1
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	400 - 700 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 5 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
spån-brytare	AM1

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning