


Garant**WNMG 080408, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 080408 HU7305-1 Sort: HU7305-1

spån-brytare: AM1

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 5 mmMatning f : 0,05 - 0,6 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Tolerans	M
spån-brytare	AM1
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärhastighet v_c primär användning	400 - 700 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Sort	HU7305-1
Produktslag	Vändskär för svarvning