

Garant

Hållare, konisk, med invändig kylning, weldon-skaft, för skärhuvuddiameter D: 25mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	210567 25
GTIN	4045197557834
Artikelklass	21Z

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

för skärhuvuddiameter D	25 mm
Utvändig diameter d_1	24,8 mm
Effektiv längd L_1	88 mm
rekommenderat åtdragningmoment	35 Nm
totallängd L	150 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Serie	TopCut
fäste	weldon-skaft
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga