

Garant**Hållare cylindrisk, SK 40, för skärhuvuddiameter D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210575 10
GTIN	4045197522801
Artikelklass	21Z

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	21 mm
utkragningenslängd A-mått	40 mm
för skärhuvuddiameter D	10 mm
Utvändig diameter d_1	9,8 mm
rekommenderat åtdragningmoment	5 Nm
Hållarstorlek	40 mm
Serie	TopCut

fäste	SK 40
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga