


Garant**TNMG 160408, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Artikelklass	21G

Beskrivning

TN.G 160408 HU7305-1 Sort: HU7305-1
spån-brytare: AM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 5 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM1
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Primäranvändning	N
Beläggning	obelagd
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Sort	HU7305-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärhastighet v_c primär användning	400 - 700 m/min
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	6
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning