


Garant**CNMG 120404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120404 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Sort	HB7130-2
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning