

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250324 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749927 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CNMG 120412 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Primäranvändning | M |
| spån-brytare | VG |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Sort | HB7130-2 |
| Skärdjup a_p | 1,5 - 6 mm |
| Matning f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120412 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 220 m/min |
| Hörnradie | 1,2 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |