


Garant**CNMG 120412, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120412 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

ISO-kod vändskär	CNMG 120412
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning