


Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Sort	HB7130-2

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning