

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120408 HB7130-2 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Sort	HB7130-2
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning