


Garant**SNMG 120404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120404 HB7130-2 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning