

Garant**DNMG 150612, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
spån-brytare	VG
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent

Primäranvändning	M
Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	HB7130-2
Produktslag	Vändskär för svarvning