

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VS

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning