

**Garant****DNMG 150608, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150608 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

spån-brytare	VM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Primäranvändning	M
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Produktslag	Vändskär för svarvning