

Garant**GARANT Softcut® hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Zeff: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215579 40/5
GTIN	4045197455321
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation av** högkapacitetshörnfräsar med vändskär med **skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt**.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

OBS!:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p,max}$	20 mm
Passande vändskär	AP.. 1335..

Skär-Ø D_c	40 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Skruvsats förvändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
effektivt antal skär Z_{eff}	5
FästhålsØ	16 mm
Serie	Softcut®
Antal vändskärsplattor	10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219826
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP