

**Garant****CC.T 060202, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CCMT 060202 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tolerans	M
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM

Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning