

**Garant****CC.T 060204, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Artikelklass	21G

### Beskrivning

CC.T 060204 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VM
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7130-2
Skärförhållande	snitt intermittent

Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Produktslag	Vändskär för svarvning