

Garant**CC.T 09T308, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7130-2
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M

spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning