

Garant**CC.T 09T304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB7130-2
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning